

**TNMG 160404, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251472 CA025P
GTIN	4960664857593
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	105 - 435 m/min
Materiał ostrza	HM
Gatunek	CA025P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	PQ
posuw $f$	0,13 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404

liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia