

**TNMG 220408, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 220408 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4,5 mmposuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Gatunek	CA025P
Łamacz wiórów	PS
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	1 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

głębokość skrawania a_p	1 - 4,5 mm
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 220408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia