


TNMG 220404, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251586 CA025P
GTIN	4960664865178
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 220404 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4,5 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,5 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 4,5 mm
Gatunek	CA025P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm

posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Łamacz wiórów	PS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 220404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia