

**TNMG 160408, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251583 CA025P
GTIN	4960664865154
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 160408 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4,5 mmposuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	1 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
głębokość skrawania a_p	1 - 4,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$.	4,5 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	CA025P
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia