

**WNMG 080408, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,07 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	CA025P
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	HQ

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Zastosowanie główne	P
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia