

**WNMG 080404, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 252112 CA025P |
| GTIN | 4960664865901 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis

WNMG 080404 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,8 mmposuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min**Opis techniczny**

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Zastosowanie główne | P |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 70 - 420 m/min |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 3,8 mm |
| głębokość skrawania a_p | 1 - 3,8 mm |
| Gatunek | CA025P |
| Łamacz wiórów | PS |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 1 mm |

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| posuw f | 0,15 - 0,6 mm/obr, |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| promień naroża | 0,4 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| powłoka | CVD |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080404 |
| liczba wymian/ostrzy | 6 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |