

**WNMG 080412 Wiper, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252117 CA025P
GTIN	4960664865758
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080412 Wiper CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: WQ

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,8 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
Gatunek	CA025P
Łamacz wiórów	WQ
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,8 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 3,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia