

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 9/16-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 9/16-14
GTIN	4062406034993
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	11 mm
Materiał ostrza	HSS E
Ø gwintu	14,29 mm
skok gwintu	1,814 mm
długość całkowita L	110 mm
Ø otworu rdzenia	12,6 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	57,16 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	14
Rodzaj gwintu	UNS

wielkość gwintu	9/16-14 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik