

**CNMG 120404, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120404 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,15 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 90 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	MU
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	PR005S

posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
Zastosowanie główne	S
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia