

**CNMG 120408, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120408 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,05 - 0,15 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 90 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	S
Głębokość skrawania $a_{p\min}$.	0,5 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	PR005S
Łamacz wiórów	MU

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia