

**DNMG 150604, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150604 PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,18 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 25 - 70 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	MQ
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	PR015S
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,2 mm
Zastosowanie główne	S
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia