

**DNMG 150608, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250697 PR005S
GTIN	4960664836581
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150608 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,03 - 0,12 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 90 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	MQ
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,2 mm
Zastosowanie główne	S
Gatunek	PR005S
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	1,5 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiał ostrza	HM

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,03 - 0,12 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia