

**DNMG 150604, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250796 PR005S
GTIN	4960664836598
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DNMG 150604 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 30 - 90 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	S
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	3,5 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	30 - 90 m/min
Łamacz wiórów	MU

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
Gatunek	PR005S
Materiał ostrza &nbsp;	HM
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia