

**TNMG 160404, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251582 PR005S
GTIN	4960664836741
Klasa artykułu	25E

**Opis**

TNMG 160404 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 30 - 90 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	30 - 90 m/min
Zastosowanie główne	S
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3,5 mm

posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
Gatunek	PR005S
Łamacz wiórów	MU
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,5 mm
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia