

**WNMG 080404, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252012 PR015S
GTIN	4960664837595
Klasa artykułu	25E

**Opis**

WNMG 080404 PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 25 - 70 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,05 - 0,18 mm/obr,
Materiał ostrza &nbsp;	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	25 - 70 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,2 mm
Zastosowanie główne	S

Gatunek	PR015S
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
Łamacz wiórów	MQ
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
promień naroża	0,4 mm
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia