

**WNMG 080404, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252012 PR005S
GTIN	4960664836833
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080404 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,03 - 0,13 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 90 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
Zastosowanie główne	S
posuw f	0,03 - 0,13 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
Gatunek	PR005S
Łamacz wiórów	MQ

promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,2 mm
Materiał ostrza 	HM
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia