


**WNMG 080408, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252114 PR015S
GTIN	4960664837656
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,18 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 25 - 70 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	MU
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	PR015S
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,5 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3,5 mm
Zastosowanie główne	S
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
Materiał ostrza 	HM
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia