

**CCGT 030102, Gatunek: PR1535****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260041 PR1535
GTIN	4960664871551
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CCGT 030102 PR1535 Gatunek: PR1535

Łamacz wiórów: MFP-PF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,03 - 0,2 mm

posuw  $f$ : 0,02 - 0,1 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 160 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 40 - 60 m/min

**Opis techniczny**

Gatunek	PR1535
Zastosowanie dodatkowe	S
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	40 - 60 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,03 mm
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,03 - 0,2 mm

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 160 m/min
Zastosowanie główne	M
posuw $f$	0,02 - 0,1 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Łamacz wiórów	MFP-PF
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	0,2 mm
powłoka	Megacoat Nano
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030102
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia