

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 50/15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 50/15 mm kod ISO uchwytu: A50U PDUNR/L15

Miejsce połączenia / podziału: 50 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: DN.. 1506..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 63 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 35 mm

**Opis techniczny**

Dźwigienka	259015 8
wielk. płytki	15 mm
Miejsce połączenia / podziału	50 mm
śrubado dźwigni	259018 7
Przesunięcie osi $L_3$	35 mm
długość całkowita L	350 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
$\varnothing$ chwytu	50 mm
płytki podporowa	259031 28
kod ISO uchwytu	A50U PDUNR/L15

wysokość mocowania L <sub>2</sub>	48 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	63 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3