

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 40/19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 40/19 mm kod ISO uchwytu: PSKNR/L 4040S19
pasująca wymienna płytki skrawająca: SN.. 1906..
Szerokość funkcjonalna L₄: 50 mm
długość główki L₁: 45 mm
długość całkowita L: 250 mm
płytki podporowa: 259031 16

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 1
pasująca wymienna płytki skrawająca	SN.. 1906..
zestaw kołków sprężystych	259047 1
płytki podporowa	259031 16
długość główki L ₁	45 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	50 mm
Wielkość chwytu	40 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
śrubado dźwigni	259018 1
długość całkowita L	250 mm
kod ISO uchwytu	PSKNR/L 4040S19

Dźwigienka	259015 1
wielk. płytki	19 mm
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Noże