

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 40/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

zestaw kołków sprężystych	259047 1
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	50 mm
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 4040S19
pasująca wymienna płytki skrawająca	SN.. 1906..
długość główki L <sub>1</sub>	45 mm
wielk. płytki	19 mm
płytki podporowa	259031 16
śrubado dźwigni	259018 1
zestawy tulejek sprężystych,	259044 1
Wielkość uchwytu	40 mm
Dźwigienka	259015 1
długość całkowita L	250 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże