

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 1-16
GTIN	4062406037642
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 23,9 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	23,9 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	16
Ø gwintu	25,4 mm
głębokość gwintu	76,2 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4

skok gwintu	1,588 mm
długość całkowita L	160 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Materiał ostrza	HSS E
Chwył kwadratowy □	16 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1-16 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik