

**Garant****Noże, neutralne, chwyt/wielkość płytki: 20/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 20/12 mm kod ISO uchwytu: PSDNN 2020K12  
pasująca wymienna płytka skrawająca: SN.. 1204..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub> uchwytów neutralnych: 10,3 mm  
Długość wysięgu L<sub>1</sub> uchwytów neutralnych: 28 mm  
Długość całkowita L uchwytów neutralnych: 125 mm  
płytki podporowa: 259031 20

**Opis techniczny**

zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	SN.. 1204..
płytki podporowa	259031 20
Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	10,3 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	28 mm
śrubado dźwigni	259018 2
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,
Dźwigienka	259015 2
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	125 mm
kod ISO uchwytu	PSDNN 2020K12

wielk. płytki	12 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
rodzaj zastosowania	neutralne
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	45 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże