

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 1-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 1-14
GTIN	4062406035419
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwył kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 23,75 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	1,814 mm
Ø otworu rdzenia	23,75 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Ø gwintu	25,4 mm
głębokość gwintu	50,8 mm

liczba zwojów na cal	14
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376
długość całkowita L	160 mm
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1-14 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik