

**Noże, neutralne, chwyt/wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	12,8 mm
wielk. płytki	12 mm
kod ISO uchwytu	PSDNN 2525M12
Dźwigienka	259015 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	SN.. 1204..
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	150 mm
śrubado dźwigni	259018 2
płytki podporowa	259031 20
Wielkość chwytu	25 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	29 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże