

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 1.9/16-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 1.9/16-18
GTIN	4062406036003
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 39,688 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 38,55 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	24 mm
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	1,411 mm
norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	32 mm

głębokość gwintu	79,376 mm
Ø otworu rdzenia	38,55 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
liczba zwojów na cal	18
długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	39,688 mm
Rodzaj gwintu	UNEF
wielkość gwintu	1.9/16-18 UNEF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik