

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260017 25/12
GTIN	4062406065188
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 25/12 mm kod ISO uchwytu: E25S SCLCR/L12

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 1204..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 30 mm

Przesunięcie osi L_3 : 15 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	12 mm
długość główki L_1	16 mm
kod ISO uchwytu	E25S SCLCR/L12
wysokość mocowania L_2	24 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	30 mm
śruby mocujące	269028 8
długość całkowita L	250 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
Przesunięcie osi L_3	15 mm
\varnothing chwytu	25 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8