

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 5/8-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 5/8-12
GTIN	4062406035075
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 15,875 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 13,9 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza :	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	15,875 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
liczba zwojów na cal	12
Ø otworu rdzenia	13,9 mm

norma	DIN 376
głębokość gwintu	31,75 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
skok gwintu	2,117 mm
długość całkowita L	110 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	3
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	5/8-12 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik