

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: 1-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 1-18
GTIN	4062406035396
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNS
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
liczba zwojów na cal: 18
Ø gwintu: 25,4 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 20 mm
Chwył kwadratowy □: 16 mm
Ø otworu rdzenia: 24,25 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	24,25 mm
głębokość gwintu	50,8 mm
kąt nacięcia	8 stopni
długość całkowita L	160 mm
liczba rowków wiórowych	4
Chwył kwadratowy □	16 mm

Ø gwintu	25,4 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	20 mm
liczba zwojów na cal	18
norma	DIN 376
skok gwintu	1,411 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1-18 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik