

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1.5/16-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 1.5/16-12
GTIN	4062406037994
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 33,338 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 31,3 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 376
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
liczba zwojów na cal	12
długość całkowita L	200 mm

Ø chwytu $D_s$	28 mm
skok gwintu	2,117 mm
Ø gwintu	33,338 mm
Chwył kwadratowy □	22 mm
Ø otworu rdzenia	31,3 mm
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	66,676 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.5/16-12 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik