

**Garant****DCGT 04T002, Gatunek: HB7125-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DCGT 04T002 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VF

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 300 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,05 mm
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VF
Gatunek	HB7125-1

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,2 mm
posuw $f$	0,03 - 0,1 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 04T002
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia