



## Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, Ø zagłębienia D: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	217160 10
GTIN	4045197707345
Klasa artykułu	210

### Opis

#### Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

#### wskazówka:

Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

kąt pogłębiania: 180 stopni

śruby z łbem walcowym wg DIN: M5

Liczba ostrzy Z: 1

Ø minimalna  $d_{min.}$ : 4 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 15 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 85 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 12 mm

### Opis techniczny

Długość wysięgu $L_1$	15 mm
śruby z łbem walcowym wg DIN	M5
długość całkowita $L_{ges}$	85 mm
śruba mocująca płytki obracane	219842 (8IP; 1,2 Nm)
Ø chwytu $D_s$ h6	12 mm
Ø zagłębienia D	10 mm
Ø minimalna $d_{min.}$	4 mm

Liczba ostrzy Z	1
pasująca wymienna płytka skrawająca	260142 HB725
Seria	Pogłębiacze
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
kąt pogłębiania	180 stopni

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	219842
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 N·m	211750 1,2