

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3/8-36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 3/8-36
GTIN	4062406036942
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 36

Ø gwintu: 9,525 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwył kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,9 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	10 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	19,05 mm
długość całkowita L	100 mm

