

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1.1/4-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 1.1/4-18
GTIN	4062406037895
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 31,75 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 30,55 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	31,75 mm
Chwyt kwadratowy □	20 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu $D_s$	25 mm
Ø otworu rdzenia	30,55 mm
liczba zwojów na cal	18
długość całkowita L	180 mm

Materiał ostrza	HSS E
głębokość gwintu	63,5 mm
norma	DIN 376
skok gwintu	1,411 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	UNEF-LH
wielkość gwintu	1.1/4-18 UNEF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik