

**Wózek warsztatowy Assistent 179NXL, Typ: 179NXL-6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918277 179NXL-6
GTIN	4000896215171
Klasa artykułu	93H

**Opis****Wykonanie:**

Solidny wózek warsztatowy okonstrukcji dwuściennej. Wszystkie narożniki korpusu zabezpieczone, blokada centralna z zamkiem patentowym, indywidualna blokada szuflad i wzajemna blokada wysuwu. Szuflady zautomatycznym domykaniem. Całkowicie uszczelniona powierzchnia robocza, wewnątrz wózka zabezpieczone przed przenikaniem rozlanych płynów. <br>2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła stałe.

Łączna nośność 1000kg. Błat roboczy i uchwyt do pchania zestali nierdzewnej.

**Umieszczenie:**

Liczba × wysokość frontu szuflad w mm: 3×81 / 3×166

**Powłoka lakiernicza:**

Niebieska.

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwania

wysokość: 1020 mm

szerokość: 959 mm

głębokość: 518 mm

szerokość użytkowa szuflad: 696 mm

głębokość użytkowa szuflad: 398 mm

masa: 125 kg

**Opis techniczny**

głębokość	518 mm
typ	179NXL-6
wysokość	1020 mm
głębokość użytkowa szuflad	398 mm
Seria	Asystent
masa	125 kg
szerokość	959 mm
szerokość użytkowa szuflad	696 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwania
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,