



Wózek warsztatowy Assistent 179N z blatem roboczym ze stali nierdzewnej, Typ: 179N-6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	918276 179N-6
GTIN	4000896215560
Klasa artykułu	93H

Opis

Wykonanie:

Solidny wózek warsztatowy okonstrukcji dwuściennej. Wszystkie narożniki korpusu zabezpieczone, blokada centralna z zamkiem patentowym, indywidualna blokada szuflad i wzajemna blokada wysuwu. Szuflady z automatycznym domykaniem. Całkowicie uszczelniona powierzchnia robocza, wnętrze wózka zabezpieczone przed przenikaniem rozlanych płynów.

2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła stałe.

Blat roboczy i uchwyt do pchania ze stali nierdzewnej.

Umieszczenie:

Liczba × wysokość frontu szuflad w mm: 3×81 / 3×166

Powłoka lakiernicza:

Niebieska.

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwania

wysokość: 1020 mm

szerokość: 785 mm

głębokość: 518 mm

szerokość użytkowa szuflad: 522 mm

głębokość użytkowa szuflad: 398 mm

masa: 90 kg

Opis techniczny

szerokość	785 mm
szerokość użytkowa szuflad	522 mm
wysokość	1020 mm
Seria	Asystent
głębokość użytkowa szuflad	398 mm
typ	179N-6
masa	90 kg
głębokość	518 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	25 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwania
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,