

**Oprawki do płytek skrawających promieniowych, przekrój chwytu: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240026 12
GTIN	2050001775344
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

Ze szlifowaną powierzchnią przylegania i kołkami pozycjonującymi do mocowania płytek skrawających promieniowych.

Zastosowanie:

Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.

do płytek skraw. promieniowych: R1 – R6

Wysokość chwytu: 12 mm

szerokość chwytu: 12 mm

długość całkowita L: 103 mm

Opis techniczny

do płytek skraw. promieniowych	R1 – R6
przekrój chwytu	12 mm
szerokość chwytu	12 mm
długość całkowita L	103 mm
Wysokość chwytu	12 mm
Rodzaj produktu	Noże