

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: NO.12-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 NO.12-24
GTIN	4062406034511
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 5,486 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,47 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	10,972 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø gwintu	5,486 mm
skok gwintu	1,058 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm

Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 371
Ø otworu rdzenia	4,47 mm
liczba zwojów na cal	24
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	80 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	12-24 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik