

Garant**Szafy magazynowe z drzwiami skrzydłowymi przeszklonymi, liczba przezroczystych pojemników: 45****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	944113 45
GTIN	4062406073459
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposazona szafa magazynowa 30×11G.

Pojemniki przezroczyste z przezroczystego **tworzywa ABS** do zabezpieczenia przed kurzem podczas magazynowania. Wyjmowanie przechowywanych części przez przechylenie pojemnika. Do celów montażowych pojemniki można wyjąć i ułożyć jeden na drugim.

Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene® z **zamkiem patentowym**.

Umieszczenie:

Liczba przezroczystych pojemników (szer.xgłęb.xwys.): 12 szt.80×63×70 mm; 15 szt.100×97×108 mm; 12 szt.128×128×133 mm; 6 szt.175×140×160 mm

w dostawie::

Szafa z pojemnikami przezroczystymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm
szerokość: 750 mm
głębokość: 275 mm
szerokość w G: 30
głębokość w G: 11
masa: 72,5 kg

Opis techniczny

głębokość	275 mm
masa	72,5 kg
wysokość	2000 mm
szerokość	750 mm
szerokość w G	30
głębokość w G	11
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	500 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy magazynowe,

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------