

Garant GRIDLINE

Komputerowe stanowisko pracy,, Typ: DK**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 948131 DK |
| GTIN | 4062406073954 |
| Klasa artykułu | 9GS |

Opis**Wykonanie:**

Szuflada na klawiaturę zatrzaskuje się w położeniu krańcowym, jest zamykana, ma bambusową podpórkę nadgarstka i uchwyt odciążający. **Obudowa komputera z wentylatorem**, przestawną, ocynkowaną półką i bambusową płytą wierzchnią.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi iszuflady – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

stopień ochrony IP: IP 41

wysokość: 1020 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 20

Wysokość użytkowa podstawy: 645 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------------|--|
| wysokość | 1020 mm |
| głębokość w G | 20 |
| szerokość w G | 30 |
| głębokość | 500 mm |
| masa | 69 kg |
| szerokość | 750 mm |
| Wysokość użytkowa podstawy | 645 mm |
| Szerokość użytkowa podstawy | 700 mm |
| stopień ochrony IP | IP 41 |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| Grubość materiału | 0,9 mm |
| Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu | Komputerowe stanowisko pracy, |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|--|-------------|