

**Garant****Nawiertaki NC z HSS-E 90° N, TiAlN, Ø DC h6: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	112020 5
GTIN	4045197001139
Klasa artykułu	11A

**Opis****Wykonanie:**

≥ Ø 6 mm z **powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B.**

Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń. Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.

**wskazówka:**

Należy stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej Ø otworu (a nie dla zewnętrznej Ø nawiertaka).

chwyt: DIN 1835 B z h6

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 15 mm

długość całkowita L: 60 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 5 mm

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,04 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø nom. $D_c$	5 mm
tolerancje chwytu	h6
Długość rowków wiórowych $L_c$	15 mm
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/obr,
Ø chwytu $D_s$	5 mm
długość całkowita L	60 mm
chwyt	DIN 1835 B z h6
powłoka	TiAlN

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6
kąt wierzchołkowy	90 stopni
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez