

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, MF: 10X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132870 10X1,25
GTIN	4045197704924
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Duże ścięcie w nakroju.**

Gwint prowadzący z rowkami smarnymi.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwył kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 8,8 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	1,25 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	10 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	8,8 mm
Ø chwytu D _s	7 mm
długość całkowita L	100 mm

Chwył kwadratowy □	5,5 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	30 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M10×1,25
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieski
Rodzaj produktu	gwintownik