

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 5/16-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130031 5/16-24
GTIN	4062406036904
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Materiał ostrza	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	6,9 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
skok gwintu	1,058 mm
Chwyt kwadratowy □	6,2 mm
Ø gwintu	7,94 mm
długość całkowita L	90 mm
głębokość gwintu	23,82 mm
norma	DIN 371
liczba zwojów na cal	24
Rodzaj gwintu	UNF-LH

wielkość gwintu	5/16-24 UNF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik