

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: NO.10-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 NO.10-28
GTIN	4062406038915
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 3 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNS
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 371
liczba zwojów na cal: 28
Ø gwintu: 4,826 mm
długość całkowita L: 70 mm
Ø chwytu D_s: 6 mm
Chwył kwadratowy □: 4,9 mm
Ø otworu rdzenia: 3,95 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 371
długość całkowita L	70 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	3,95 mm
Ø gwintu	4,826 mm
Liczba ostrzy Z	3

Ø chwytu D_s	6 mm
liczba zwojów na cal	28
głębokość gwintu	9,652 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
skok gwintu	0,907 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	10-28 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik