

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 1.1/4-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 1.1/4-24
GTIN	4062406040116
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

głębokość gwintu	63,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
liczba zwojów na cal	24
norma	DIN 376
długość całkowita L	180 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwył kwadratowy □	20 mm
skok gwintu	1,058 mm
Materiał ostrza	HSS E
Ø gwintu	31,75 mm
Ø chwytu D _s	25 mm
Ø otworu rdzenia	30,75 mm
Rodzaj gwintu	UNS

wielkość gwintu	1.1/4-24 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik