

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 1.1/2-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 1.1/2-20
GTIN	4062406040390
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&amp;nbsp; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 38,1 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwył kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 36,89 mm

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
Chwył kwadratowy □	24 mm
Ø gwintu	38,1 mm
skok gwintu	1,27 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm

kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	36,89 mm
głębokość gwintu	76,2 mm
norma	DIN 376
długość całkowita L	200 mm
liczba zwojów na cal	20
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.1/2-20 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik