

**Garant****Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 10,06-X mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122760 10,06-X
GTIN	4062406079604
Klasa artykułu	11E

**Opis****Wykonanie:****Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie - duża dokładność centrowania.****Wypukłe ostrza główne** z zaokrąglonymi krawędziami i szczeg. kształt rowków tworzą **krótkie wióry**, nawet w przypadku obróbki mat. dających długie wióry.**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:** Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.**wskazówka:**Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.

Kształt **HB**: podawać z nr **122765**.Kształt **HE**: podawać z nr **122760 + 129100HE**.**DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!****Zalecane produkty następcze to nr 122715; 122725 i 122641 oraz 122651.** Termin dostawy: 12 tygodni roboczych

Minimalne zamówienie: 3 szt

Produkcja na indywidualne zamówienie klienta:

anulowanie zlecenia możliwe do 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. Nie ma możliwości zwrotu towaru. Zastrzega się możliwość dostawy +/-10% (min. 1 szt.) większej lub mniejszej ilości towaru.

Strategia skrawania: HPC

norma: DIN 6537

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja Ø nominalnej: h7

najmniejsza Ø D<sub>1</sub>: 10,06 mmnajwiększa Ø D<sub>2</sub>: 12,05 mm

długość całkowita L: 118 mm  
 Ø chwytu  $D_s$ : 12 mm  
 posuw f w stali < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,27 mm/obr,

## Opis techniczny

Tolerancja Ø nominalnej	h7
Ø chwytu $D_s$	12 mm
największa Ø $D_2$	12,05 mm
norma	DIN 6537
Liczba ostrzy Z	2
najmniejsza Ø $D_1$	10,06 mm
Długość rowków wiórowych $L_c$	71 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,27 mm/obr,
długość całkowita L	118 mm
zakres Ø	10,06 - 12,05 mm
Semi-Standard	tak
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	6×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte