

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.1/8-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 1.1/8-8
GTIN	4062406042295
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 28,575 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 25,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	22 mm
Liczba ostrzy Z	4
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	25,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni

Chwył kwadratowy □	18 mm
Materiał ostrza 	HSS E
liczba zwojów na cal	8
Ø gwintu	28,575 mm
skok gwintu	3,175 mm
długość całkowita L	180 mm
głębokość gwintu	57,15 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.1/8-8 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik