

**Płytki skrawająca KOMET®, P25M, Nazwa: 32-050****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216700 32-050
GTIN	4047109064409
Klasa artykułu	24T

Opis**Wykonanie:**

Z rowkami wiórowymi na obwodzie.

Pasuje do :

frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHT 160408 EN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHT 160408 EN
Nazwa	32-050
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	7,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	7,5 mm
Seria	Pogłębiacze / frezy do fazowania KWS
Seria	Frezy przestawne do pogłębiania, z płytkami skrawającymi
Gatunek	P25M

Materiał ostrza

HM