

Garant**Korpusy frezów cyrkulacyjnych, węgliku HM, Typ: 27XL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Klasa artykułu	21Q

Opis**wskazówka:**

Rzeczywistą głębokość wcinania $S_{maks.}$ oblicza się w następujący sposób: $(D-d_1) / 2$.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Do płyty typu: P26

min. \varnothing otworu D: 22 - 37 mm

\varnothing wewn. d_1 : 15,5 mm

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$: 10,75 mm

Długość wysięgu L_1 : 25 mm

długość całkowita L_{ges} : 180 mm

Opis techniczny

zestaw śrub mocujących	219819 (20IP; 5,7 Nm)
długość całkowita L_{ges}	180 mm
\varnothing chwytu D_s h6	20 mm
\varnothing wewn. d_1	15,5 mm
min. \varnothing otworu D	22 - 37 mm
maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	10,75 mm
wykonanie chwytu	walcowe
Długość wysięgu L_1	25 mm

chwyt	DIN 6535 HA
Do płyty typu	P26
chłodzenie wewnętrzne	tak
głębokość gwintu	21,5 mm
Materiał frezu	węgliku HM
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Korpusy frezów cyrkulacyjnych

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219819
--	--------